

INJECTEUR / AMPLIFICATEUR POUR BANDE L

INJECTEUR DE COURANT

Connecteurs	N mâle/femelle, BNC ou SMA femelle 50 Ω ou BNC ou F femelle 75 Ω
Téléalimentation	Cosse FAST ON
Connexion masse	Vis M 2.5 pour cosse œillet \varnothing 3mm
Courant téléalimentation	500 mA maxi
Dimensions mécaniques	40 x 40 x 22 mm
Bande passante	800 MHz à 2400 MHz
Perte d'insertion	< 0.5 dB

AMPLIFICATEUR / INJECTEUR DE COURANT

Connecteurs	N mâle/femelle, BNC ou SMA femelle 50 Ω ou BNC ou F femelle 75 Ω
Téléalimentation	Câble ou Cosse FAST ON 11 à 20 V DC
Connexion masse	Vis M 2.5 pour cosse œillet \varnothing 3mm
Courant téléalimentation	500 mA maxi
Dimensions mécaniques	40 x 40 x 22 mm
Bande passante	800 MHz à 2400 MHz
Gain	16 dB \pm 0.5
Facteur bruit	< 5 dB
NS pour IM3 = - 38 dB	+ 10 dBm

AMPLIFICATEUR PENTE

Connecteurs	N mâle/femelle , BNC ou SMA femelle 50 Ω ou BNC ou F femelle 75 Ω
Téléalimentation	Câble ou Cosse FASTON 11 à 20 V DC
Connexion masse	Vis M 2.5 pour cosse œillet \varnothing 3mm
Courant téléalimentation	500 mA maxi
Dimensions mécaniques	40 x 40 x 22 mm
Bande passante	800 MHz à 2400 MHz
Gain	11 dB \pm 0.5 @ 950 MHz et 18 dB \pm 0.5 @ 2150 MHz
Facteur bruit	< 5 dB @ 950 MHz / 6 dB @ 2.2 GHz
NS pour IM3 = - 38 dB	+ 10 dBm

